


H-MSS Inline Strap Hanger with Flange Clip



CERTIFICERINGER



FUNKTIONER


Supports pipe or duct from flange with banding or strapping

SPECIFIKATIONER

Table 1/1

Katalognummer	Artikelnummer	Materiale	Finish	Flange Thickness (FT)	Strap Width	Static Load
MSS912	171770	Stål, Spring Stål	nVent CADDY Armour, Pregalvanized	14 - 20 mm	32 mm Max	900N

DIAGRAMS



ADVARSEL

nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Vores kraftfulde portefølje af mærker:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

