

HW Wedge Nut for Dovetail Deck



FUNKTIONER

Trapeze nut for hanging threaded rod from steel ceilings

Installs easily

Fits several composite floor decking profiles

SPECIFIKATIONER

Finish: Electrogalvanized

Materiale: Stål

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	Rod Size (RS)	Angle (a)	A	B	C
PHWC6	196240	6	25 °	18 mm	9.5 mm	9.5 mm
PHWC8	196250	8	25 °	18 mm	9.5 mm	9.5 mm
HW10	187290	10	15 °	25 mm	12 mm	12 mm
HW8	187280	8	15 °	25 mm	12 mm	12 mm
HW6	187270	6	15 °	25 mm	12 mm	12 mm

Katalognummer	Artikelnummer	Rod Size (RS)	Angle (a)	A	B	C
HW12	187300	12	15 °	25 mm	16 mm	16 mm


Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	Static Load
PHWC6	196240	1200N
PHWC8	196250	1700N
HW10	187290	2100N
HW8	187280	1700N
HW6	187270	1200N
HW12	187300	2100N

Metal Decking Compatibility for Wedge Nuts

Part Number		HW4	HW6	HW8	HW10	HW12	PHWC6	PHWC8
TATA	Comflor 51+	X	X	X	X	X		
	Comflor 60/75						X	X
	Comflor 80/95						X	X
	Ribdeck 80						X	X
SMD	R51+	X	X	X	X	X		
KINGSPAN	Multideck 50	X	X	X	X	X		
CMF	Metfloor 55	X	X	X	X	X		

DIAGRAMS



ADVARSEL

nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vores kraftfulde portefølje af mærker:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

