

Internal Strut Beam Clamp with Bolt



FUNKTIONER

U-shaped clip for clamping the back of strut channel to a beam

Hex bolt included

Requires installation in pairs

SPECIFIKATIONER

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	Materiale	Finish	Flange Thickness (FT)	Width (W)	Screw Diameter (Sc)
ZT606HDEG	313270	Stål	Hot-Dip Galvanized, Electrogalvanized	28 mm Max	30 mm	10

Table 2/2


Katalognummer	Artikelnummer	Static Load
ZT606HDEG	313270	2900N

YDERLIGERE PRODUKTOPLYSNINGER

Static Load is based on one pair of Strut Beam Clamps.

Include strut channel thickness when calculating flange thickness.

DIAGRAMS



ADVARSEL

nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Vores kraftfulde portefølje af mærker:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

