

# Multi-Function C-Clamp



## FUNKTIONER

Multi-functional beam clamp

Use with Cable/Conduit/Pipe Clamp or Square Washer for Multi-Function C-Clamp

## SPECIFIKATIONER

Table 1/2

| Katalognummer | Artikelnummer | Materiale                       | Finish             | Flange Thickness (FT) | Hole Size (HS) | Screw Diameter (Sc) |
|---------------|---------------|---------------------------------|--------------------|-----------------------|----------------|---------------------|
| C20HD         | 336100        | Stål                            | Hot-Dip Galvanized | 4 - 20 mm             | 14 mm          | 6                   |
| C20S4         | 336130        | Stainless Steel 304 (EN 1.4301) |                    | 4 - 20 mm             | 14 mm          | 6                   |
| C45HD         | 336120        | Stål                            | Hot-Dip Galvanized | 30 - 44 mm            | 14 mm          | 8                   |
| C45S4         | 336150        | Stainless Steel 304 (EN 1.4301) |                    | 30 - 44 mm            | 14 mm          | 8                   |
| C30S4         | 336140        | Stainless Steel 304 (EN 1.4301) |                    | 17 - 30 mm            | 14 mm          | 8                   |
| C30HD         | 336110        | Stål                            | Hot-Dip Galvanized | 17 - 30 mm            | 14 mm          | 8                   |


Table 2/2

| Katalognummer | Artikelnummer | Screw Length (L) | Torque (TQ) | Static Load |
|---------------|---------------|------------------|-------------|-------------|
| C20HD         | 336100        | 25mm             | 3 N·m       | 1100N       |
| C20S4         | 336130        | 25mm             | 3 N·m       | 1100N       |
| C45HD         | 336120        | 30mm             | 3 N·m       | 1100N       |
| C45S4         | 336150        | 30mm             | 3 N·m       | 1100N       |
| C30S4         | 336140        | 30mm             | 3 N·m       | 1100N       |
| C30HD         | 336110        | 30mm             | 3 N·m       | 1100N       |

## YDERLIGERE PRODUKTOPLYSNINGER

Setscrew must be tightened and torqued onto the sloped side of the I-beam.

## DIAGRAMS



## ADVARSEL

nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.

#### North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

#### Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

#### Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

#### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vores kraftfulde portefølje af mærker:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**

