

nVent CADDY Speed Link LD Locking Device



FUNKTIONER

Low-profile locking device minimizes visual impact

Suitable for 1.5 mm nVent CADDY Speed Link cable

SPECIFIKATIONER


Table 1/1

Katalognummer	Artikelnummer	Materiale	Wire Rope Diameter	Height (H)	Width (W)
SLJR200	196008	Stainless Steel 304 (EN 1.4301)	1.5 mm	19 mm	12.7 mm

YDERLIGERE PRODUKTOPLYSNINGER

The 1.5 mm locking devices are only to be used with the SLC15L1000SP and SLC15L50MSP wire spools, or any other 1.5 mm nVent CADDY Speed Link accessories. Do not use with any other wires.

DIAGRAMS



ADVARSEL

nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Vores kraftfulde portefølje af mærker:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

