

OCDC Deck Hanger



FUNKTIONER

Provide a mobile mounting hole

Attaches to decking without having to drill or punch holes

Secured between the overlap of two steel sheets

SPECIFIKATIONER


Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	Materiale	Finish	Hole Size (HS)	Flange Thickness (FT)	B
OCDC68MM	160700	Stål	nVent CADDY Armour	6.8 mm	1.0 - 2.5 mm	54 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	C	X	Static Load
OCDC68MM	160700	46 mm	13 x 8.5 mm	400N

DIAGRAMS



ADVARSEL

nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vores kraftfulde portefølje af mærker:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

