

PEMSA Wire Basket Tray L Bracket



CERTIFICERINGER



FUNKTIONER

Easy to use, quick connect feature

Ideal for typical wall and channel installations

IEC 61537 load rating and earthing compliant

SPECIFIKATIONER

Finish: Electrogalvanized


Materiale: Stål

Table 1/1

Katalognummer	Artikelnummer	Length (L)	Width (W)	Height (H)	Static Load	Certificeringer
WBT200LBRKT	820220	270mm	54 mm	138 mm	588N	
WBT100LBRKT	820200	170mm	54 mm	138 mm	588N	CE, CADDY EU WBT BRT, DoP, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB B S

Katalognummer	Artikelnummer	Length (L)	Width (W)	Height (H)	Static Load	Certificeringer
WBT300LBRKT	820230	370mm	54 mm	138 mm	373N	UKCA, CADDY EU WBT B, CE, CADDY EU WBT BRT, DoP, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB B S
WBT400LBRKT	820240	470mm	54 mm	138 mm	275N	CE, CADDY EU WBT BRT, DoP, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB B S, UKCA, CADDY EU WBT B
WBT150LBRKT	820210	220mm	54 mm	138 mm	588N	CE, CADDY EU WBT BRT, DoP, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB B S

DIAGRAMS



ADVARSEL

nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vores kraftfulde portefølje af mærker:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRachte

