

PEMSA Wire Basket Tray Splice Bar



CERTIFICERINGER



FUNKTIONER

Added mechanical splice strength

Works with wide range of tray sizes and configurations

IEC 61537 load rating and earthing compliant

SPECIFIKATIONER


Finish: Electrogalvanized

Materiale: Stål

Table 1/1

Katalognummer	Artikelnummer	Farve	Length (L)	Width (W)	Thickness (T)	Slot Size (SS)
WBTSPLBAR30 OEG	820704		300mm	22 mm	1.5 mm	7 x 28 mm
WBTSPLBAR30 OBG	820703	Black	300mm	22 mm	1.5 mm	7 x 28 mm

DIAGRAMS



ADVARSEL

nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vores kraftfulde portefølje af mærker:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

