

# Push In Conduit Clamp



## FUNKTIONER

Push-in installation of conduit

Eliminates need for offset bending conduit

May be used for either vertical or horizontal installations

## SPECIFIKATIONER


**Finish:** nVent CADDY Armour

**Materiale:** Spring Steel

Table 1/1

| Katalognummer | Artikelnummer | Outer Diameter (OD) | Hole Size (HS) | Hole Type | Ultimate Static Load 1 (F1) | Ultimate Static Load 2 (F2) |
|---------------|---------------|---------------------|----------------|-----------|-----------------------------|-----------------------------|
| 12P           | 171150        | 22 - 30 mm          | 7 mm           | Plain     | 110N                        | 65N                         |
| 16P           | 171170        | 30 - 35 mm          | 7 mm           | Plain     | 110N                        | 65N                         |
| 8P            | 171130        | 18 - 22 mm          | 7 mm           | Plain     | 110N                        | 65N                         |

## DIAGRAMS



## ADVARSEL

nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.

### North America

+1.800.753.9221  
Option 1 – Customer Care  
Option 2 – Technical  
Support

### Europe

Netherlands:  
+31 800-0200135  
France:  
+33 800 901 793

### Europe

Germany:  
800 1890272  
Other Countries:  
+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:  
+ 86 21 2412 1618/19  
Sydney:  
+61 2 9751 8500



Vores kraftfulde portefølje af mærker:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**

