

TBHKM Trapezoidal Deck Hanger with Fixed Nut



CERTIFICERINGER



FUNKTIONER

Requires separate cross bolt and nut

Use TDHP perforation tool to punch hole in decking

SPECIFIKATIONER

Finish: Electrogalvanized

Materiale: Stål

Table 1/2


Katalognummer	Artikelnummer	Rod Size (RS)	A	B	C	Thickness (T)
TBHKM8	597582	8	97 mm	91.5 mm	25 mm	2.5 mm
TBHKM10	597583	10	97 mm	91.5 mm	25 mm	2.5 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	Hole Size 1 (HS1)	Hole Size 2 (HS2)	Certificeringer
TBHKM8	597582	10.5 mm	5 mm	VdS G4060082, ITB
TBHKM10	597583	10.5 mm	5 mm	VdS G4060082, FM Approved, Pipe Hanger Components, ITB

Ceiling Thickness	Static Load F
0,63 mm - 0,70 mm	600 N
0,71 mm - 0,80 mm	700 N
0,81 mm - 1,00 mm	800 N
1,01 mm - 1,20 mm	1000 N
1,21 mm - 1,50 mm	1200 N
> 1,50 mm	1500 N

DIAGRAMS



ADVARSEL

nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vores kraftfulde portefølje af mærker:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

