


# TBHS Bendable Round Duct Fixing with Sound Reducer, V-Shape



## FUNKTIONER

Includes holes for pop-rivet connection

## SPECIFIKATIONER



Table 1/2

| Katalognummer | Artikelnummer | Materiale             | Finish            | Hole Size 1 (HS1) | Hole Size 2 (HS2) | Hole Size 3 (HS3) |
|---------------|---------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| TBHS          | 597575        | Stål, EPDM-SBR Rubber | Electrogalvanized | 8.4 mm            | 8.5 mm            | 4.2mm             |

Table 2/2

| Katalognummer | Artikelnummer | Height (H) | Width (W) | Thickness (T) | X           |
|---------------|---------------|------------|-----------|---------------|-------------|
| TBHS          | 597575        | 95 mm      | 40 mm     | 2 mm          | 8.5 x 20 mm |

## DIAGRAMS



## ADVARSEL

nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.

### North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

### Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

### Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vores kraftfulde portefølje af mærker:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**

