

TDH Trapezoidal Deck Hanger



CERTIFICERINGER



FUNKTIONER

Easy install

If thread connection is required, use square nut THHM and snap in

Use TDHP perforation tool to punch hole in decking

SPECIFIKATIONER

Table 1/2


Katalognummer	Artikelnummer	Materiale	Finish	Hole Size 1 (HS1)	Hole Size 2 (HS2)	Hole Size 3 (HS3)
TDH	179920	Spring Steel	nVent CADDY Armour	6.8 mm	14 mm	10 1/2mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	D
TDH	179920	50 mm Max

Ceiling Thickness	Static Load F
0,63 mm - 0,70 mm	600 N
0,71 mm - 0,80 mm	700 N
0,81 mm - 1,00 mm	800 N
1,01 mm - 1,20 mm	1000 N
1,21 mm - 1,50 mm	1200 N
> 1,50 mm	1500 N

DIAGRAMS



ADVARSEL

nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Vores kraftfulde portefølje af mærker:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

