


Threaded Rod



FUNKTIONER

Cut to length as needed

According to standard DIN 976-1 / ISO 7412

Property Class 4.8

SPECIFIKATIONER

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	Materiale	Finish	Quality Class	Rod Size (RS)	Length (L)
050M101000	592610	Stål	Electrogalvanized	4.8	M10	1000mm
050M101000HD	592615	Stål	Hot-Dip Galvanized	4.8	M10	1000mm
050M101000S4	592740	Stainless Steel 304 (EN 1.4301)		70	M10	1000mm
050M121000	592630	Stål	Electrogalvanized	4.8	M12	1000mm
050M121000HD	592635	Stål	Hot-Dip Galvanized	4.8	M12	1000mm


Katalognummer	Artikelnummer	Materiale	Finish	Quality Class	Rod Size (RS)	Length (L)
050M121000S4	592760	Stainless Steel 304 (EN 1.4301)		70	M12	1000mm
050M161000	400332	Stål	Electrogalvanized	4.8	M16	1000mm
050M61000	592570	Stål	Electrogalvanized	4.8	M6	1000mm
050M61000S4	592700	Stainless Steel 304 (EN 1.4301)		70	M6	1000mm
050M81000	592590	Stål	Electrogalvanized	4.8	M8	1000mm
050M81000S4	592720	Stainless Steel 304 (EN 1.4301)		70	M8	1000mm
050M102000	592620	Stål	Electrogalvanized	4.8	M10	2000mm
050M103000	592670	Stål	Electrogalvanized	4.8	M10	3000mm
050M122000	592640	Stål	Electrogalvanized	4.8	M12	2000mm
050M123000	592680	Stål	Electrogalvanized	4.8	M12	3000mm
050M62000	592580	Stål	Electrogalvanized	4.8	M6	2000mm
050M63000	592650	Stål	Electrogalvanized	4.8	M6	3000mm
050M82000	592600	Stål	Electrogalvanized	4.8	M8	2000mm
050M83000	592660	Stål	Electrogalvanized	4.8	M8	3000mm
050M102000S4	592750	Stainless Steel 304 (EN 1.4301)		70	M10	2000mm
050M62000S4	592710	Stainless Steel 304 (EN 1.4301)		70	M6	2000mm
050M82000S4	592730	Stainless Steel 304 (EN 1.4301)		70	M8	2000mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	Static Load
050M101000	592610	7000N
050M101000HD	592615	7000N
050M101000S4	592740	7000N
050M121000	592630	10000N
050M121000HD	592635	10000N
050M121000S4	592760	10000N
050M161000	400332	18000N
050M61000	592570	2400N
050M61000S4	592700	2400N
050M81000	592590	4500N
050M81000S4	592720	4500N
050M102000	592620	7000N
050M103000	592670	7000N
050M122000	592640	10000N
050M123000	592680	10000N
050M62000	592580	2400N
050M63000	592650	2400N
050M82000	592600	4500N

Katalognummer	Artikelnummer	Static Load
050M83000	592660	4500N
050M102000S4	592750	7000N
050M62000S4	592710	2400N
050M82000S4	592730	4500N

DIAGRAMS



ADVARSEL

nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Vores kraftfulde portefølje af mærker:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

