

# U-Bolt



## FUNKTIONER

Complete with 4 nuts

## SPECIFIKATIONER

Table 1/2

| Katalognummer | Artikelnummer | Materiale                       | Finish            | Outer Diameter (OD) | NB/DN | Rod Size (RS) |
|---------------|---------------|---------------------------------|-------------------|---------------------|-------|---------------|
| UB4N23M6S6    | 599485        | Stainless Steel 316 (EN 1.4401) |                   | 23 mm               | 10    | M6            |
| UB4N027M8S6   | 597615        | Stainless Steel 316 (EN 1.4401) |                   | 27 mm               | 20    | M8            |
| UB4N30M6EG    | 599405        | Stål                            | Electrogalvanized | 30 mm               | 20    | M6            |
| UB4N30M6S6    | 599490        | Stainless Steel 316 (EN 1.4401) |                   | 30 mm               | 20    | M6            |
| UB4N36M8EG    | 599410        | Stål                            | Electrogalvanized | 36 mm               | 25    | M8            |
| UB4N36M8S6    | 599495        | Stainless Steel 316 (EN 1.4401) |                   | 36 mm               | 25    | M8            |
| UB4N042M8     | 599150        | Stål                            | Electrogalvanized | 42 mm               | 32    | M8            |

| Katalognummer | Artikelnummer | Materiale                       | Finish            | Outer Diameter (OD) | NB/DN | Rod Size (RS) |
|---------------|---------------|---------------------------------|-------------------|---------------------|-------|---------------|
| UB4N46M6S6    | 599510        | Stainless Steel 316 (EN 1.4401) |                   | 46 mm               | 32    | M6            |
| UB4N46M6EG    | 599415        | Stål                            | Electrogalvanized | 42 mm               | 32    | M8            |
| UB4N049M8     | 599160        | Stål                            | Electrogalvanized | 49 mm               | 40    | M8            |
| UB4N049M8S6   | 597645        | Stainless Steel 316 (EN 1.4401) |                   | 49 mm               | 40    | M8            |
| UB4N52M8S6    | 599515        | Stainless Steel 316 (EN 1.4401) |                   | 52 mm               | 40    | M8            |
| UB4N52M8EG    | 599420        | Stål                            | Electrogalvanized | 49 mm               | 40    | M8            |
| UB4N042M8S6   | 597635        | Stainless Steel 316 (EN 1.4401) |                   | 42 mm               | 32    | M8            |
| UB4N64M8S6    | 599520        | Stainless Steel 316 (EN 1.4401) |                   | 65 mm               | 50    | M8            |
| UB4N64M8EG    | 599425        | Stål                            | Electrogalvanized | 60 mm               | 50    | M8            |
| UB4N076M8S6   | 597665        | Stainless Steel 316 (EN 1.4401) |                   | 76 mm               | 65    | M8            |
| UB4N74M8EG    | 599430        | Stål                            | Electrogalvanized | 74 mm               | 65    | M8            |
| UB4N74M8S6    | 599525        | Stainless Steel 316 (EN 1.4401) |                   | 74 mm               | 65    | M8            |
| UB4N090M10    | 599190        | Stål                            | Electrogalvanized | 90 mm               | 80    | M10           |
| UB4N090M8S6   | 599357        | Stainless Steel 316 (EN 1.4401) |                   | 90 mm               | 80    | M8            |
| UB4N94M10EG   | 599440        | Stål                            | Electrogalvanized | 94 mm               | 80    | M10           |
| UB4N94M10S6   | 599530        | Stainless Steel 316 (EN 1.4401) |                   | 94 mm               | 80    | M10           |

| Katalognummer | Artikelnummer | Materiale                       | Finish            | Outer Diameter (OD) | NB/DN | Rod Size (RS) |
|---------------|---------------|---------------------------------|-------------------|---------------------|-------|---------------|
| UB4N114M10    | 599200        | Stål                            | Electrogalvanized | 114 mm              | 100   | M10           |
| UB4N114M8S6   | 599348        | Stainless Steel 316 (EN 1.4401) |                   | 114 mm              | 100   | M8            |
| UB4N118M10EG  | 599445        | Stål                            | Electrogalvanized | 118 mm              | 100   | M10           |
| UB4N118M10S6  | 599535        | Stainless Steel 316 (EN 1.4401) |                   | 118 mm              | 100   | M10           |
| UB4N140M8     | 599337        | Stål                            | Electrogalvanized | 140 mm              | 125   | M8            |
| UB4N140M8S6   | 599350        | Stainless Steel 316 (EN 1.4401) |                   | 140 mm              | 125   | M8            |
| UB4N146M12EG  | 599450        | Stål                            | Electrogalvanized | 146 mm              | 125   | M12           |
| UB4N146M12S6  | 599540        | Stainless Steel 316 (EN 1.4401) |                   | 146 mm              | 125   | M12           |
| UB4N160M8     | 599338        | Stål                            | Electrogalvanized | 160 mm              |       | M8            |
| UB4N160M8S6   | 599351        | Stainless Steel 316 (EN 1.4401) |                   | 160 mm              |       | M8            |
| UB4N168M12EG  | 599455        | Stål                            | Electrogalvanized | 168 mm              |       | M12           |
| UB4N168M12S6  | 599545        | Stainless Steel 316 (EN 1.4401) |                   | 168 mm              |       | M12           |
| UB4N168M14    | 599240        | Stål                            | Electrogalvanized | 168 mm              | 150   | M14           |
| UB4N168M8S6   | 599352        | Stainless Steel 316 (EN 1.4401) |                   | 168 mm              | 150   | M8            |

| Katalognummer | Artikelnummer | Materiale                       | Finish            | Outer Diameter (OD) | NB/DN | Rod Size (RS) |
|---------------|---------------|---------------------------------|-------------------|---------------------|-------|---------------|
| UB4N172M16EG  | 599460        | Stål                            | Electrogalvanized | 172 mm              | 150   | M16           |
| UB4N172M16S6  | 599550        | Stainless Steel 316 (EN 1.4401) |                   | 172 mm              | 150   | M16           |
| UB4N219M10    | 599341        | Stål                            | Electrogalvanized | 219 mm              | 200   | M10           |
| UB4N219M10S6  | 599354        | Stainless Steel 316 (EN 1.4401) |                   | 219 mm              | 200   | M10           |
| UB4N219M16    | 599250        | Stål                            | Electrogalvanized | 219 mm              | 200   | M16           |
| UB4N224M12S6  | 599555        | Stainless Steel 316 (EN 1.4401) |                   | 224 mm              | 200   | M12           |
| UB4N224M16EG  | 599470        | Stål                            | Electrogalvanized | 224 mm              | 200   | M16           |
| UB4N273M16    | 599260        | Stål                            | Electrogalvanized | 273 mm              | 250   | M16           |
| UB4N278M16EG  | 599475        | Stål                            | Electrogalvanized | 278 mm              | 250   | M16           |
| UB4N278M16S6  | 599560        | Stainless Steel 316 (EN 1.4401) |                   | 278 mm              | 250   | M16           |
| UB4N323M10    | 599343        | Stål                            | Electrogalvanized | 323 mm              | 300   | M10           |
| UB4N323M10S6  | 599356        | Stainless Steel 316 (EN 1.4401) |                   | 323 mm              | 300   | M10           |
| UB4N329M16EG  | 599480        | Stål                            | Electrogalvanized | 345 mm              | 300   | M16           |
| UB4N329M16S6  | 599565        | Stainless Steel 316 (EN 1.4401) |                   | 345 mm              | 300   | M16           |


Table 2/2

| Katalognummer | Artikelnummer | Height (H) |
|---------------|---------------|------------|
| UB4N23M6S6    | 599485        | 50 mm      |
| UB4N027M8S6   | 597615        | 58 mm      |
| UB4N30M6EG    | 599405        | 60 mm      |
| UB4N30M6S6    | 599490        | 60 mm      |
| UB4N36M8EG    | 599410        | 70 mm      |
| UB4N36M8S6    | 599495        | 70 mm      |
| UB4N042M8     | 599150        | 76 mm      |
| UB4N46M6S6    | 599510        | 80 mm      |
| UB4N46M6EG    | 599415        | 80 mm      |
| UB4N049M8     | 599160        | 78 mm      |
| UB4N049M8S6   | 597645        | 78 mm      |
| UB4N52M8S6    | 599515        | 90 mm      |
| UB4N52M8EG    | 599420        | 90 mm      |
| UB4N042M8S6   | 597635        | 76 mm      |
| UB4N64M8S6    | 599520        | 100 mm     |
| UB4N64M8EG    | 599425        | 100 mm     |
| UB4N076M8S6   | 597665        | 118 mm     |
| UB4N74M8EG    | 599430        | 120 mm     |

| Katalognummer | Artikelnummer | Height (H) |
|---------------|---------------|------------|
| UB4N74M8S6    | 599525        | 120 mm     |
| UB4N090M10    | 599190        | 125 mm     |
| UB4N090M8S6   | 599357        | 125 mm     |
| UB4N94M10EG   | 599440        | 140 mm     |
| UB4N94M10S6   | 599530        | 140 mm     |
| UB4N114M10    | 599200        | 166 mm     |
| UB4N114M8S6   | 599348        | 166 mm     |
| UB4N118M10EG  | 599445        | 140 mm     |
| UB4N118M10S6  | 599535        | 165 mm     |
| UB4N140M8     | 599337        | 197 mm     |
| UB4N140M8S6   | 599350        | 197 mm     |
| UB4N146M12EG  | 599450        | 200 mm     |
| UB4N146M12S6  | 599540        | 200 mm     |
| UB4N160M8     | 599338        | 214 mm     |
| UB4N160M8S6   | 599351        | 214 mm     |
| UB4N168M12EG  | 599455        | 220 mm     |
| UB4N168M12S6  | 599545        | 220 mm     |
| UB4N168M14    | 599240        | 224 mm     |

| Katalognummer | Artikelnummer | Height (H) |
|---------------|---------------|------------|
| UB4N168M8S6   | 599352        | 224 mm     |
| UB4N172M16EG  | 599460        | 240 mm     |
| UB4N172M16S6  | 599550        | 240 mm     |
| UB4N219M10    | 599341        | 286 mm     |
| UB4N219M10S6  | 599354        | 286 mm     |
| UB4N219M16    | 599250        | 286 mm     |
| UB4N224M12S6  | 599555        | 295 mm     |
| UB4N224M16EG  | 599470        | 295 mm     |
| UB4N273M16    | 599260        | 331 mm     |
| UB4N278M16EG  | 599475        | 350 mm     |
| UB4N278M16S6  | 599560        | 350 mm     |
| UB4N323M10    | 599343        | 389 mm     |
| UB4N323M10S6  | 599356        | 389 mm     |
| UB4N329M16EG  | 599480        | 400 mm     |
| UB4N329M16S6  | 599565        | 400 mm     |

## DIAGRAMS



## ADVARSEL

nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.

### North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

### Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

### Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vores kraftfulde portefølje af mærker:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**

