

Universal Restraint Clip



CERTIFICERINGER



FUNKTIONER

Attaches cable brace to structure

Meets CEN/TS 17551:2021 requirements for Seismic Sway Bracing

SPECIFIKATIONER

Finish: Electrogalvanized

Materiale: Stål

Table 1/1

Katalognummer	Artikelnummer	Brace Size	Hole Size (HS)	Thickness (T)	UL Listed Load
CSBURC38	402198	#12, #18, #36	11 mm	4.27 mm	3430N
CSBURC58	402200	#12, #18, #36	17 mm	4.27 mm	3430N
CSBURC12	402199	#12, #18, #36	14 mm	4.27 mm	3430N


YDERLIGERE PRODUKTOPLYSNINGER

Brace member is not included.

Mount to the structure using the center hole. Loop cable through the holes in the bent tabs and swage in place.

UL Loads		
Part Number	Brace Member	Load Rating
CSBURC38	CSB12CBL	1859 N
	CSB18CBL	3434 N
	CSB36CBL	8492 N
CSBURC12	CSB12CBL	1859 N
	CSB18CBL	3434 N
	CSB36CBL	8492 N
CSBURC58	CSB12CBL	1859 N
	CSB18CBL	3434 N
	CSB36CBL	8492 N

DIAGRAMS



ADVARSEL

nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vores kraftfulde portefølje af mærker:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

