

2 Hole Lug, GL Style



FUNKTIONER

Provides an efficient bolting surface for grounding and power applications

Electrolytic grade copper

For use with nVent ERICO Cadweld type GL connections only

SPECIFIKATIONER

Materiale: Copper

Type: NEMA®

Finish: Tinned

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	Height (H)	Length (L)	Width (W)	Thickness (T)	A
B122CE	183660	11.18 mm	81.03mm	25.4 mm	3.18 mm	15.9 mm
B122DE		11.18 mm	82.55mm	25.4 mm	4.76 mm	15.9 mm

Table 2/2


Katalognummer	Artikelnummer	B	Hole Size (HS)	Angle (a)	Equivalent Conductor Size
B122CE	183660	44.45 mm	14.29 mm	90 °	80.63mm ²

Katalognummer	Artikelnummer	B	Hole Size (HS)	Angle (a)	Equivalent Conductor Size
B122DE		44.45 mm	14.29 mm	90 °	120.94mm ²

YDERLIGERE PRODUKTOPLYSNINGER

For sizes not listed, contact us.

DIAGRAMS



ADVARSEL

nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vores kraftfulde portefølje af mærker:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE