

517 Parallel Cable Connector



CERTIFICERINGER



FUNKTIONER

Cable splice with positive two bolt tension grip on cable or wire

For use with all full size cables on Class I/II structures


Listed to UL® 96

SPECIFIKATIONER

Table 1/1

Katalognummer	Conductor Size, UL	Materiale	Dybde (D)	Width (W)	Unit Weight
LPC517	Class 1 - Class 2 (4/0 Max)	Copper	48.51mm	42.16 mm	0.23 kg

DIAGRAMS



ADVARSEL

nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vores kraftfulde portefølje af mærker:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE