


# Air Terminal, Imperial Thread



## CERTIFICERINGER



## FUNKTIONER

Lightning strike termination points for use with air terminal bases

## SPECIFIKATIONER

Table 1/2


| Katalognummer | Materiale | Finish | Diameter (Ø) | Type  | Height (H) | Thread Size (TS) |
|---------------|-----------|--------|--------------|-------|------------|------------------|
| LPA225ST      | Aluminium |        | 12.7 mm      | Blunt | 609.6 mm   | 1/2" UNC         |
| LPA227ST      | Aluminium |        | 12.7 mm      | Blunt | 914.4 mm   | 1/2" UNC         |
| LPA245ST      | Aluminium |        | 15.88 mm     | Blunt | 609.6 mm   | 5/8" UNC         |
| LPC205BST     | Copper    | Bare   | 9.53 mm      | Blunt | 609.6 mm   | 3/8" UNC         |
| LPC225B       | Copper    | Bare   | 12.7 mm      | Sharp | 609.6 mm   | 1/2" UNC         |

| Katalognummer | Materiale | Finish | Diameter (Ø) | Type  | Height (H) | Thread Size (TS) |
|---------------|-----------|--------|--------------|-------|------------|------------------|
| LPC225BST     | Copper    | Bare   | 12.7 mm      | Blunt | 609.6 mm   | 1/2" UNC         |
| LPC242BST     | Copper    | Bare   | 15.88 mm     | Blunt | 304.8 mm   | 5/8" UNC         |
| LPC245BST     | Copper    | Bare   | 15.88 mm     | Blunt | 609.6 mm   | 5/8" UNC         |
| LPC247B       | Copper    | Bare   | 15.88 mm     | Sharp | 914.4 mm   | 5/8" UNC         |
| LPC415        | Copper    | Bare   | 15.88 mm     | Sharp | 1524 mm    | 5/8" UNC         |
| LPC416        | Copper    | Bare   | 15.88 mm     | Sharp | 1828.8 mm  | 5/8" UNC         |

Table 2/2

| Katalognummer | Unit Weight |
|---------------|-------------|
| LPA225ST      | 0.21 kg     |
| LPA227ST      | 0.31 kg     |
| LPA245ST      | 0.33 kg     |
| LPC205BST     | 0.37 kg     |
| LPC225B       | 0.66 kg     |
| LPC225BST     | 0.66 kg     |
| LPC242BST     | 0.52 kg     |
| LPC245BST     | 0.78 kg     |
| LPC247B       | 1.29 kg     |
| LPC415        | 2.59 kg     |
| LPC416        | 3.1 kg      |

DIAGRAMS



ADVARSEL

nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

North America

+1.800.753.9221  
Option 1 – Customer Care  
Option 2 – Technical  
Support

Europe

Netherlands:  
+31 800-0200135  
France:  
+33 800 901 793

Europe

Germany:  
800 1890272  
Other Countries:  
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:  
+ 86 21 2412 1618/19  
Sydney:  
+61 2 9751 8500



Vores kraftfulde portefølje af mærker:

CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE