

Crimping Compression Tool, Hydraulic



FUNKTIONER

Wide cross section range

Ergonomic design

Lightweight and easy to use

Includes easy-to-carry custom case

SPECIFIKATIONER

Table 1/1

Katalognummer	Artikelnummer	Applied Force	System	Dies	Crimping Shape	Conductor Size
M2H	716905	60kN	Hand hydraulic	RKM2 series, PKM2 series	Hexagon	#10 Stranded - 600 kcmil Stranded, 6 mm ² Stranded - 300 mm ² Stranded

ADVARSEL

nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vores kraftfulde portefølje af mærker:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE