

Cross Round Connector



FUNKTIONER

Can be used for parallel or cross-run connections

SPECIFIKATIONER


Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	Materiale	Finish	Conductor Size	Dybde (D)	Width (W)
CCR608S		Stainless Steel 18-8 (EN 1.4305)		6 mm Solid, 8 mm Solid, 8 mm Stranded	38.1mm	38.1 mm
CCR68CU	101260	Copper		6 mm Solid, 8 mm Solid, 8 mm Stranded	28mm	28 mm
CCR68GS	101265	Stål	Hot-Dip Galvanized	6 mm Solid, 8 mm Solid, 8 mm Stranded	41mm	41 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	Unit Weight
CCR608S		0.05 kg
CCR68CU	101260	0.05 kg
CCR68GS	101265	0.14 kg

DIAGRAMS



ADVARSEL

nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Vores kraftfulde portefølje af mærker:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE