

Ground Rod Split Clamp, Rod to Tape



FUNKTIONER

Used to connect a ground rod to a lug or to tape with a punched hole


SPECIFIKATIONER

Materiale: Gunmetal

Table 1/1

Katalognummer	Artikelnummer	Ground Rod Diameter, Actual (Ø)	Thread Size (TS)
RCC16	710430	14.2 mm Max	M10
SRC15	710440	14.8 mm Max	M10
SRC20	710450	19 mm Max	M12

DIAGRAMS



ADVARSEL

nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vores kraftfulde portefølje af mærker:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE