

ISOnV Conductor Clamp for Corrugated Roof



FUNKTIONER

Secures ISOnV Insulated Conductor to corrugated metal roofs

Notched hook provides an easy attachment method that works with multiple fastener sizes

SPECIFIKATIONER

Table 1/1

Katalognummer	Materiale	Length (L)	Width (W)	Hole Size (HS)
ISONVCORR10	Stainless Steel 304 (EN 1.4301)	100mm	12 mm	5 mm

DIAGRAMS



ADVARSEL

nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vores kraftfulde portefølje af mærker:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE