

ISOnV Equipotential Bond Kit



FUNKTIONER

Used with ISOnV lower terminations when equipotential bonding is required

Crimps to copper earthing conductor

SPECIFIKATIONER

Materiale: Stainless Steel 304 (EN 1.4301);Copper

Finish: Tinned

Table 1/1

Katalognummer	Conductor Type	Conductor Size
ISONVEBL50	ISONV50	16 mm ² Stranded
ISONVEBL70	ISONV70	16 mm ² Stranded

ADVARSEL

nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vores kraftfulde portefølje af mærker:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE