

ISOnV Fixed Offset Mast Bracket



FUNKTIONER

Use for cantilevered mounting ISOnV masts

SPECIFIKATIONER

Materiale: Stainless Steel 304 (EN 1.4301)

Table 1/2

Katalognummer	Length (L)	A	B	Height (H)	Hole Size (HS)	Width (W)
ISONVBKT15	15mm	45 mm	158 mm	40 mm	11 mm	198 mm
ISONVBKT200	200mm	45 mm	158 mm	40 mm	11 mm	208 mm
ISONVBKT80	80mm	45 mm	158 mm	40 mm	11 mm	208 mm

Table 2/2

Katalognummer	Diameter (Ø)
ISONVBKT15	40 - 50 mm
ISONVBKT200	40 - 50 mm
ISONVBKT80	40 - 50 mm

DIAGRAMS



ADVARSEL

nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Vores kraftfulde portefølje af mærker:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE