

Multi-Purpose Grounding Clamp



FUNKTIONER

Cross connector for round-to-round, round-to-tape, and tape-to-tape connections

SPECIFIKATIONER

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	Materiale	Finish	Conductor Size	Tape Size	Dybde (D)
CCS-308	545170	Stainless Steel 304 (EN 1.4301)		8 mm Stranded, 8 mm Solid	25 x 3 mm, 30 x 2 mm	56mm
CCG308	545180	Stål	Hot-Dip Galvanized	8 mm Stranded, 8 mm Solid	25 x 3 mm, 30 x 3.5 mm	56mm
CCFR308	545270	Brass		8 mm Stranded, 8 mm Solid	25 x 3 mm, 30 x 2 mm	56mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	Width (W)	Unit Weight
CCS-308	545170	56 mm	0.15 kg
CCG308	545180	56 mm	0.15 kg
CCFR308	545270	56 mm	0.15 kg

DIAGRAMS



ADVARSEL

nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Vores kraftfulde portefølje af mærker:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE