

PVT1 Replacement Module



CERTIFICERINGER



FUNKTIONER

Replacement module for PVT1 photovoltaic surge protection devices

SPECIFIKATIONER

Table 1/2

Katalognummer	Max Continuous Operating Voltage (Ucpv)	Nominal Discharge Current (In), IEC	Total Discharge Current (Itotal)	Voltage Protection Level (Up)	Response Time	Short Circuit Current Rating (Iscrr)
PVT1750M	750V	20kA 8/20 μ s	10, 40	5000V	25 ns Max	11kA
PVT1750SM	750V	20kA 8/20 μ s	10, 40	5000V	25 ns Max	11kA
PVT1500M	550V	20kA 8/20 μ s	12.5, 50	4000V	25 ns Max	11kA
PVT1500SM	550V	20kA 8/20 μ s	12.5, 50	4000V	25 ns Max	11kA

Table 2/2

Katalognummer	Max Continuous Operating Voltage (Vpdc)	Voltage Protection Rating (VPR)	Nominal Discharge Current (In), UL	Short Circuit Current Rating (SCCR)
PVT1750M	750 VDC	4000V	20kA 8/20 µs	65kA
PVT1750SM	750 VDC	4000V	20kA 8/20 µs	65kA
PVT1500M	550 VDC	2500V	20kA 8/20 µs	50kA
PVT1500SM	550 VDC	2500V	20kA 8/20 µs	50kA

ADVARSEL

nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vores kraftfulde portefølje af mærker:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE