

# Side Receptor Disk



## FUNKTIONER

Field replaceable lightning attachment receptors

Resistant to environmental effects

Performance tested beyond IEC® 61400-24

Superior receptor product life performance

Less than 12 °C (54 °F) temperature rise after strike of 225 kA

Simple integrated installation

## SPECIFIKATIONER

Table 1/1

| Katalognummer | Materiale                       | Height (H) | Diameter (Ø) | Thread Size (TS) |
|---------------|---------------------------------|------------|--------------|------------------|
| WT2SR25       | Stainless Steel 316 (EN 1.4401) | 34 mm      | 50 mm        | 1/2" UNC         |

## DIAGRAMS



## ADVARSEL

---

nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.

### North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

### Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

### Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vores kraftfulde portefølje af mærker:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRachte**