

Stainless Steel Ground Rod, Sectional Internal Thread



FUNKTIONER

Stainless steel sectional ground rod with internal threading

SPECIFIKATIONER

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	Materiale	Tensile Strength	Ground Rod Diameter, Actual (Ø)	Thread Size (TS)	Length (L)
SSR16	710010	Stainless Steel 316 (EN 1.4401)	483 kPa Min	16 mm	M10	1.2mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	Unit Weight
SSR16	710010	1.8 kg

DIAGRAMS



ADVARSEL

nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vores kraftfulde portefølje af mærker:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE