


Stamped Bolted Parallel Cable Connector



CERTIFICERINGER



FUNKTIONER

For positive bolt tension cable clamping

Listed to UL® 96

SPECIFIKATIONER

Conductor Size, UL: Class 1 - Class 2 (4/0 Max)


Table 1/1

Katalognummer	Materiale	Finish	Dybde (D)	Height (H)	Width (W)	Unit Weight
LPA502	Aluminium		38.1mm	38.1 mm	45.2 mm	0.04 kg
LPC502L	Copper	Tinned	38.1mm	38.1 mm	45.2 mm	0.09 kg
LPC502	Copper		38.1mm	38.1 mm	45.2 mm	0.09 kg

YDERLIGERE PRODUKTOPLYSNINGER

Stainless steel separator included with LPC502A for bi-metallic applications.

DIAGRAMS



ADVARSEL

nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vores kraftfulde portefølje af mærker:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE