


# Stamped U-Bolt Pipe Clamp, 90°



## CERTIFICERINGER



## FUNKTIONER

Clamp for bonding of pipes, handrails and exhaust stacks to the lightning protection system

Listed to UL® 96


## SPECIFIKATIONER

**Conductor Size, UL:** Class 1 - Class 2 (4/0 Max)  
**Materiale:** Copper;Stainless Steel 304 (EN 1.4301)

Table 1/1

| Katalognummer | Outer Diameter (OD) | Dybde (D) | Height (H) | Width (W) | Unit Weight |
|---------------|---------------------|-----------|------------|-----------|-------------|
| LPC5962       | 48.3 - 66.67 mm     | 50.8mm    | 92 mm      | 118.75 mm | 0.23 kg     |
| LPC5963       | 66.8 - 92.2 mm      | 50.8mm    | 119.19 mm  | 139.7 mm  | 0.35 kg     |

## DIAGRAMS



## ADVARSEL

nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.

### North America

+1.800.753.9221  
Option 1 – Customer Care  
Option 2 – Technical  
Support

### Europe

Netherlands:  
+31 800-0200135  
France:  
+33 800 901 793

### Europe

Germany:  
800 1890272  
Other Countries:  
+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:  
+ 86 21 2412 1618/19  
Sydney:  
+61 2 9751 8500



Vores kraftfulde portefølje af mærker:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**