

Universal Conductor Clamp with Built-In Anchor



FUNKTIONER

Built-in anchor provided for vertical mount applications

Secures either round or tape conductors

SPECIFIKATIONER

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	Materiale	Conductor Size	Tape Size	Diameter (Ø)	Height (H)
SFTP23N	107660	Nylon	6 mm Solid - 11 mm Solid	25 x 3 mm, 26 x 2 mm, 30 x 2 mm	8 mm	20 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	Length (L)	Width (W)	A	Unit Weight
SFTP23N	107660	56mm	51 mm	36 mm	0.02 kg

DIAGRAMS



ADVARSEL

nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Vores kraftfulde portefølje af mærker:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE