

nVent ERIFLEX Zipflex Sleeve



CERTIFICERINGER



FUNKTIONER

Quick and easy screening

Installation tool included

Halogen free

SPECIFIKATIONER

Farve:	Black
Materiale:	Polypropylene
Flammability Rating:	UL® 94HB
Working Temperature:	-30 to 140 °C

Table 1/1

Katalognummer	Artikelnummer	Diameter	Length	Unit Weight
ZFX100M8MMBK	554880	8 mm	100m	0.01 kg
ZFX50M15MMBK	554890	15 mm	50m	0.04 kg

Katalognummer	Artikelnummer	Diameter	Length	Unit Weight
ZFX30M20MMBK	554900	20 mm	30m	0.07 kg
ZFX20M25MMBK	554910	25 mm	20m	0.1 kg

YDERLIGERE PRODUKTOPLYSNINGER

Unit weight is per meter (3.28').

ADVARSEL

nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vores kraftfulde portefølje af mærker:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE