

RFS Reinforced nVent ERIFLEX Flexibar Support



CERTIFICERINGER



FUNKTIONER

Supports up to eight conductors in parallel

Ensures correct spacing for optimum cooling

Easy to install

Spacers are halogen free

RoHS compliant

SPECIFIKATIONER

Materiale: Stainless Steel 304 (EN 1.4301);Polyamide

Table 1/3

Katalognummer	Artikelnummer	Conductor Width	Dybde (D)	Height (H)	Width (W)	Hole Size (HS)
RFS80-100	553380	80 - 100 mm	40mm	210 mm	225 mm	9 mm
RFS40-63	553370	40 - 63 mm	40mm	210 mm	175 mm	9 mm

Table 2/3

Katalognummer	Artikelnummer	Thread Size (TS)	A	B	C	Unit Weight
RFS80-100	553380	M10	200 mm	170 mm	140 mm	1.43 kg
RFS40-63	553370	M8	150 mm	120 mm	90 mm	0.93 kg


Table 3/3

Katalognummer	Artikelnummer	Certificeringer
RFS80-100	553380	RoHS
RFS40-63	553370	CE, ERIFLEX IFBS, RoHS

YDERLIGERE PRODUKTOPLYSNINGER

Recommended distance between supports is 400 mm (15 3/4").

DIAGRAMS



ADVARSEL

nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vores kraftfulde portefølje af mærker:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE