

SBS Isolating Silicone Sleeve



CERTIFICERINGER



FUNKTIONER

Resistant to high temperature

Cost effective sleeve for insulation

High flexibility

Halogen free

SPECIFIKATIONER

Insulation Voltage:	2.5kV
Max Working Voltage, IEC (Ui):	690
Max Working Voltage, UL (Vin):	690
Materiale:	Fiberglass;Silicone
Flammability Rating:	UL@ 1441 VW-1
Working Temperature:	-60 to 220 °C

Table 1/1

Katalognummer	Artikelnummer	Diameter	Length	Unit Weight
SBS-4	554000	4 mm	100m	0.02 kg

Katalognummer	Artikelnummer	Diameter	Length	Unit Weight
SBS-6	554010	6 mm	100m	0.04 kg
SBS-10	554030	10 mm	100m	0.05 kg
SBS-8	554020	8 mm	100m	0.05 kg
SBS-12	554040	12 mm	100m	0.07 kg
SBS-15	554050	15 mm	25m	0.11 kg
SBS-20	554060	20 mm	25m	0.15 kg
SBS-25	554070	25 mm	30m	0.18 kg
SBS-30	554080	30 mm	30m	0.22 kg

YDERLIGERE PRODUKTOPLYSNINGER

Unit weight is per meter (3.28').

ADVARSEL

nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vores kraftfulde portefølje af mærker:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE