

Luft-til-vand varmeveksler, BLU



Industrielle luft-til-vand varmevekslere fjerner varme fra skabe ved hjælp af afkølet væske, som giver en pålidelig og vedligeholdelsesfri løsning til køling af skabe.

CERTIFICERINGER



FUNKTIONER

Overfladebehandling: RAL 7035 til versioner i galvaniseret stål.

Indvendigt temperaturområde: +20 °C til +60 °C

Omgivelsestemperaturområde: +1 °C to +60 °C | +1 °C to +70 °C

Pakkeantal: 1

SPECIFIKATIONER

Cable Length:	3m
Nominel frekvens:	50 – 60Hz
Materiale:	Galvaniseret Stål
Beskyttelsesgrad:	IP55

Table 1/1

Katalognummer	Kapacitet Watt ved Δt 25°C	Nominel spænding	Højde	Bredde	Dybde	Certificeringer
BLU10BX0B	1000W	230V	453mm	311mm	115mm	CE
BLU10BXUB	1000W	230V	453mm	311mm	115mm	CE
BLU10CX0B	1000W	115V	453mm	311mm	115mm	CE
BLU18BX0B	1750W	230V	901mm	398mm	137mm	CE
BLU18BXUB	1750W	230V	901mm	398mm	137mm	CE, UL Registered US & C
BLU18CX0B	1750W	115V	901mm	398mm	137mm	CE
BLU35BX0B	3500W	230V	1148mm	398mm	163mm	CE
BLU35BXUB	3500W	230V	1148mm	398mm	163mm	CE, UR
BLU35CX0B	3500W	115V	1148mm	398mm	163mm	CE
BLU45BX0B	4500W	230V	1148mm	398mm	163mm	CE
BLU45BXUB	4500W	230V	1148mm	398mm	163mm	CE, UR
BLU45CX0B	4500W	115V	1148mm	398mm	163mm	CE
BLU25BX0B	2500W	230V	901mm	398mm	137mm	CE
BLU25BXUB	2500W	230V	901mm	398mm	137mm	CE, UL Registered US & C
BLU25CX0B	2500W	115V	901mm	398mm	137mm	CE
BLU60GX0B	6000W	400V	1502mm	450mm	163mm	CE

Katalognummer	Kapacitet Wattved Δt 25°C	Nominel spænding	Højde	Bredde	Dybde	Certificeringer
BLU60BX0B	6000W	230V	1502mm	450mm	163mm	CE
BLU60BXUB	6000W	230V	1502mm	450mm	163mm	CE, UR
BLU60CX0B	6000W	115V	1502mm	450mm	163mm	CE
BLUA5GX0B	15000W	400V	1935mm	797mm	206mm	CE
BLUA0BX0B	10000W	230V	1935mm	797mm	206mm	CE
BLUA5BX0B	15000W	230V	1935mm	797mm	206mm	CE
BLUB5BX0B	25000W	230V	1935mm	797mm	350mm	CE
BLUA0GX0B	10000W	400V	1935mm	797mm	206mm	CE
BLUB5KX0B	25000W	400V	1935mm	797mm	350mm	CE

ADVARSEL

nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.



Vores kraftfulde portefølje af mærker:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE