


Klemkasse i aluminium, HALP



Serien af aluminiumsklemkasser, HALP, med en IP 66-, 67-beskyttelsesgrad, findes som hyldevarer i mange forskellige størrelser. HALP-serien er velegnet til indendørs og udendørs miljøer takket være fremragende korrosionsbestandighed. Vand og støv forhindres i at komme ind i klemkassen, hvorved risikoen for komponentfejl elimineres sammen med unødvendig nedetid.

INDUSTRISTANDARDER

CE UKCA

EAC

GOST

IP

FUNKTIONER

Materiale: Aluminium type EN AC-47100.

Pakning: Leveres som standard med polyurethanpakning. Silikone-, neopren og EPDM-pakninger fås på forespørgsel.

Temperaturområde: -30 °C ... +80 °C.

Tæthedsgrad: IP 66, 67 | IK 09, 08 for HALP050503GE.

Overfladebehandling: RAL 7001.

Godkendelser: CE, GOST. For cULus_UL Listed godkendelse kontakt vores salgsafdeling.

Levering inkluderer: Krop og låg er fremstillet af aluminium og lågskruer af rustfrit stål.

SPECIFIKATIONER


Materiale:	Aluminium
Finish:	Struktur Pulvermaling
Farvekode:	RAL 7001
Farve:	Silver Grey

Table 1/1

Katalognummer	Højde (H)	Bredde (W)	Dybde (D)	Body Thickness	Cover Thickness	Cover Screw Quantity
HALP050503GE	45mm	50mm	30mm	3mm	2mm	2
HALP080806GE	80mm	74mm	57mm	3.5mm	2.5mm	4
HALP081306GE	80mm	124mm	57mm	3.5mm	2.6mm	4
HALP081806GE	80mm	175mm	57mm	3.5mm	2.5mm	4
HALP082506GE	80mm	249mm	57mm	3.5mm	2.5mm	4
HALP060604GE	64mm	57mm	36mm	3.5mm	3mm	4
HALP061004GE	64mm	98mm	36mm	3.5mm	3mm	4
HALP061504GE	64mm	150mm	36mm	3.5mm	3mm	4
HALP121208GE	122mm	121mm	80mm	4.1mm	3.7mm	4
HALP123608GE	122mm	359mm	80mm	4.1mm	3.7mm	4
HALP161609GE	160mm	160mm	90mm	4.1mm	3.7mm	4
HALP163609GE	160mm	359mm	90mm	4.1mm	3.7mm	4
HALP233311GE	230mm	329mm	110mm	4.1mm	3.7mm	4
HALP233318GE	230mm	329mm	180mm	4.5mm	3.7mm	4
HALP234011GE	230mm	400mm	110mm	4.1mm	3.7mm	4
HALP121209GE	122mm	121mm	90mm	4.1mm	4mm	4

Katalognummer	Højde (H)	Bredde (W)	Dybde (D)	Body Thickness	Cover Thickness	Cover Screw Quantity
HALP122208GE	122mm	219mm	80mm	4mm	4mm	4
HALP122209GE	122mm	219mm	90mm	4mm	4mm	4
HALP162609GE	160mm	260mm	90mm	4mm	4mm	4
HALP165609GE	160mm	560mm	90mm	4mm	4mm	6
HALP232011GE	230mm	199mm	110mm	4.1mm	4.1mm	4
HALP236011GE	230mm	599mm	110mm	4mm	4mm	6

DIAGRAMS



ADVARSEL

nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.



Vores kraftfulde portefølje af mærker:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE