

Håndtering, EAT



Det ergonomiske nVent HOFFMAN-montagebord med justerbar højde og multi-vinkel-vipning gør det nemmere og mere behageligt for medarbejderne at samle og ledningsføre elektriske paneler.

Det ergonomiske design reducerer unødvendige kropsbevægelser, minimerer anstrengelse og løft og forbedrer adgangen til komponenter. Uanset om de står eller sidder ned, kan medarbejderne udstyre kontrolskabene ergonomisk i den position, der passer bedst til dem. Rammerne kan vippe op til 90 grader, så medarbejderne nemt kan samle alle komponenterne på monteringspladen og derefter skubbe dem ind i skabet fra siden.

FUNKTIONER

Forbedrer medarbejdernes komfort og sikkerhed.

Forbedrer organisation og effektivitet.

Elektrisk betjening, multi-vinkel-vipning (0-90°), justerbar højde.

Belastningskapacitet: 350 kg.

Med monteringsrammens forlænger kan der opnås en maksimal arbejdsbredde på 2230 mm.

Delivery: Assembly table base frame

SPECIFIKATIONER

Table 1/1						
Katalognummer	Højde	Stroke	Bredde	Dybde	Angle	Load Capacity
EAT300	777mm	500mm	1200mm	1530mm	0 – 90°	350kg

ADVARSEL

nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.



Vores kraftfulde portefølje af mærker:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE