


Beslag til 19" partiel højde monteringsprofiler, CIC



Disse beslag til montering af 19" delprofiler i 800 mm brede skabe kan justeres i højden og dybden.

FUNKTIONER

Beskrivelse: Til montering af 19" vertikale profiler CIPP i 800 mm bredde. Justerbare i dybden i trin på 25 mm ved brug af CLPK klik-i profiler.

Materiale: 3 mm forzinket stål.

Pakke størrelse: 4 beslag med monteringsmateriale.

SPECIFIKATIONER

Table 1/1						
Katalognummer	Højde	Bredde	Dybde	Materiale	Finish	Tykkelse
CIC04	49mm	100mm	50mm	Lakeret Stål	Forzinket Stål	3mm

ADVARSEL

nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.



Vores kraftfulde portefølje af mærker:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE