


Samleskinneadapter 25 A med kabler, WO60



Samleskinneadapter med en monteringsskinne, formonteret med kabler 4mm².

FUNKTIONER

Beskrivelse: Samleskinneadapter 25 A, med én justerbar monteringsskinne. Med ledninger (4 mm²).

Nominel spænding: 690 V.

Nominel strøm: 25 A.

For samleskinner: 12, 15, 20, 25, 30 × 5, 10.

Effektafledning ved 80% belastning: 1.2 W.

Poler: 3-polet.

Dimensioner: 45 × 200 × 63 mm.

Pakke størrelse: 1 stk.

Godkendelser: CSA, UL, GL.

SPECIFIKATIONER

Table 1/1						
Katalognummer	Højde	Bredde	Dybde	Materiale	Finish	Farve
32430	45mm	200mm	75mm	Plastik, Lakeret Stål	Plated	Black, Light Gray

ADVARSEL

nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.



Vores kraftfulde portefølje af mærker:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE