


Samleskinneadapter 32 A med kabler, WO60



Samleskinneadapter med en monteringsskinne, formonteret med kabler 6 mm².

INDUSTRISTANDARDE

UL

CSA

GL

FUNKTIONER

Beskrivelse: Samleskinneadapter 32 A. Med justerbare monteringsskinner. Med ledninger 6 mm².

Nominel spænding: 690 V.

Nominel strøm: 32 A.

For samleskinner: 12, 15, 20, 25, 30 × 5, 10.

Effektafledning ved 80% belastning: 1.5 W.

Poler: 3-polet.

Pakke størrelse: 1 stk.

Godkendelser: CSA, UL, GL.

SPECIFIKATIONER

Table 1/1						
Katalognummer	Højde	Bredde	Dybde	Materiale	Finish	Farve
32441	200mm	54mm	63mm	Plastik, Lakeret Stål	Plated	Black, Light Gray
32443	200mm	63mm	63mm	Plastik, Lakeret Stål	Plated	Black, Light Gray
32446	200mm	81mm	63mm	Plastik, Lakeret Stål	Plated	Black, Light Gray

ADVARSEL

nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.



Vores kraftfulde portefølje af mærker:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE