


Samleskinneadapter 63 A med kabler, WO60



Samleskinneadapter med en monteringsskinne, formonteret med kabler 10 mm².

INDUSTRISTANDARDE

UL

CSA

GL

FUNKTIONER

Beskrivelse: Samleskinneadapter 63 A, med én justerbar monteringsskinne. Med kabler 10 mm².

Nominel spænding: 690 V.

Nominel strøm: 63 A.

For samleskinner: 12, 15, 20, 25, 30 × 5, 10.

Effektafledning ved 80% belastning: 4.4 W.

Poler: 3-polet.

Pakke størrelse: 1 stk.

Godkendelser: CSA, UL, GL.

SPECIFIKATIONER

Table 1/1						
Katalognummer	Højde	Bredde	Dybde	Materiale	Finish	Farve
32454	200mm	54mm	63mm	Plastik, Lakeret Stål	Plated	Black, Light Gray
32456	200mm	63mm	63mm	Plastik, Lakeret Stål	Plated	Black, Light Gray
32457	200mm	72mm	63mm	Plastik, Lakeret Stål	Plated	Black, Light Gray

ADVARSEL

nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.



Vores kraftfulde portefølje af mærker:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE