

Samleskinneadapter 80 A uden kabler, WO60



Samleskinneadapter med en monterings skinne med skrueterminaler 16 mm².

INDUSTRISTANDARDE

UL

CSA

GL

FUNKTIONER

Godkendelser: CSA, UL, GL.

Poler: 3-polet.

Effektafledning ved 80% belastning: 6 W.

For samleskinner: 12, 15, 20, 25, 30 × 5, 10.

Nominel strøm: 80 A.

Nominel spænding: 690 V.

Pakke størrelse: 1 stk.

Beskrivelse: Samleskinneadapter 80 A, med én justerbar monterings skinne. Med klemkasse 16 mm², betjenes fra bagsiden.

SPECIFIKATIONER

Table 1/1						
Katalognummer	Højde	Bredde	Dybde	Materiale	Finish	Farve
32466	200mm	54mm	63mm	Plastik, Lakeret Stål	Plated	Black, Light Gray
32469	200mm	72mm	63mm	Plastik, Lakeret Stål	Plated	Black, Light Gray

ADVARSEL

nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.



Vores kraftfulde portefølje af mærker:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE