


# Samleskinneadapter 80 A uden kabler, WO60



Universal adaptersamleskinne, med en justerbar monteringsskinne og med fjederterminaler 1.5-16 mm<sup>2</sup>.

## FUNKTIONER

Beskrivelse: Samleskinneadapter 80 A, med én justerbar monteringsskinne. Uden kabler, med fjederklemkasser 1.5 - 16 mm<sup>2</sup>.

Nominel spænding: 690 V.

Nominel strøm: 80 A.

For samleskinner: 12, 15, 20, 25, 30 × 5, 10.

Effektafledning ved 80% belastning: 6 W.

Poler: 3-polet.

Pakke størrelse: 1 stk.

SPECIFIKATIONER

| Table 1/1     |       |        |       |                       |        |                   |
|---------------|-------|--------|-------|-----------------------|--------|-------------------|
| Katalognummer | Højde | Bredde | Dybde | Materiale             | Finish | Farve             |
| 32464         | 200mm | 54mm   | 63mm  | Plastik, Lakeret Stål | Plated | Black, Light Gray |

ADVARSEL

nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.



Vores kraftfulde portefølje af mærker:

CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE