


Tilsluttet Kabelindgangsdeler, CCFD



Med CCFD-klik-på-indlæg kan dimensionering af rammeåbningen justeres ud fra den anvendte tylle.

INDUSTRISTANDARDS

UL 508A Component Recognized; Type 1, 12, 4X (indoor only); File No. E61997

UL94 V-0 Flammability

NEMA Type 1, 12, 4X (indoor only)

CE

IP66

FUNKTIONER

Beskrivelse: Med CCFD-klik-på-indlæg kan dimensionering af rammeåbningen justeres ud fra den anvendte tylle. Et hørbart klik bekræfter korrekt installation. Denne fleksible kabelindføringskonfiguration gør det muligt for dig at imødekomme forskellige krav til kabler, ledninger, slanger, pneumatiske og hydrauliske ledninger.

Overfladebehandling: Sort

Brændbarhed: UL94 V-0

Materiale: Polyamid 6.6 / TPE

Pakke størrelse: 5 stk.

Tæthedsgrad: IP 66, NEMA 1, 4x, 12 (kun indendørs brug)

Temperaturområde: -40°C til +90°C

SPECIFIKATIONER

Table 1/1						
Katalognummer	Højde	Bredde	Dybde	Materiale	Finish	Farve
CCFD1	5mm	45mm	17.7mm	Plastik	Untreated	Black
CCFD2	25mm	45mm	17.7mm	Plastik	Untreated	Black
CCFD4	45mm	45mm	17.7mm	Plastik	Untreated	Black
CCFD6	70mm	45mm	17.7mm	Plastik	Untreated	Black

ADVARSEL

nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.



Vores kraftfulde portefølje af mærker:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE