


Tilsluttet Kabelindgangsgrommet, CCFG



CCFG-tyller bruges sammen med CCFI- og CCFO-kabelindføringssystemerne. Den tilspidsede form af tyllen gør det nemt at presse tyllen ind. Den bølgeskårne profil gør det nemme at installere og sikrer en tæt pasform omkring de enkelte kabler

INDUSTRISTANDARDE

UL 508A Component Recognized; Type 1, 12, 4X (indoor only); File No. E61997

UL94 V-0 Flammability

NEMA Type 1, 12, 4X (indoor only)

CE

IP66

FUNKTIONER

Overfladebehandling: Grå

Pakke størrelse: 10

Beskrivelse: CCFG-systemet fås i to størrelser: lille og stor. Tyllernes koniske form gør, at de nemt kan trykkes ind og giver statisk trækaflastning i henhold til DIN EN 62444. Til montering presses de indefra og ud i åbningerne på de samlede indlæg. Tyllerne fås i to forskellige størrelser, så de passer til kablets diameter. CCFG'en placeres først omkring kablet og indsættes derefter i kabelforskrningen. Takket være den bølgeskårne profil er det ikke nødvendigt at fjerne stikket på det samlede kabel.

Temperaturområde: -40°C til +90°C

Brændbarhed: UL94 V-0

Tæthedsgrad: IP 66, NEMA 1, 4x, 12 (kun indendørs brug)

Materiale: TPE

Large Grommets available with different hole sizes to match cable diameter

Grommet is placed around cable and then inserted into cable gland

SPECIFIKATIONER

Table 1/1						
Katalognummer	Højde	Bredde	Dybde	Materiale	Finish	Farve
CCFGL14	42.8mm	42.8mm	17.7mm	Plastik	Untreated	Gray
CCFGL34	42.8mm	42.8mm	17.7mm	Plastik	Untreated	Gray
CCFGL33	42.8mm	42.8mm	17.7mm	Plastik	Untreated	Gray
CCFGL32	42.8mm	42.8mm	17.7mm	Plastik	Untreated	Gray
CCFGL31	42.8mm	42.8mm	17.7mm	Plastik	Untreated	Gray
CCFGL30	42.8mm	42.8mm	17.7mm	Plastik	Untreated	Gray
CCFGL29	42.8mm	42.8mm	17.7mm	Plastik	Untreated	Gray
CCFGL28	42.8mm	42.8mm	17.7mm	Plastik	Untreated	Gray
CCFGL27	42.8mm	42.8mm	17.7mm	Plastik	Untreated	Gray
CCFGL26	42.8mm	42.8mm	17.7mm	Plastik	Untreated	Gray
CCFGL24	42.8mm	42.8mm	17.7mm	Plastik	Untreated	Gray
CCFGL25	42.8mm	42.8mm	17.7mm	Plastik	Untreated	Gray
CCFGL23	42.8mm	42.8mm	17.7mm	Plastik	Untreated	Gray
CCFGL22	42.8mm	42.8mm	17.7mm	Plastik	Untreated	Gray
CCFGL21	42.8mm	42.8mm	17.7mm	Plastik	Untreated	Gray
CCFGL18	42.8mm	42.8mm	17.7mm	Plastik	Untreated	Gray
CCFGL20	42.8mm	42.8mm	17.7mm	Plastik	Untreated	Gray
CCFGL19	42.8mm	42.8mm	17.7mm	Plastik	Untreated	Gray
CCFGL17	42.8mm	42.8mm	17.7mm	Plastik	Untreated	Gray

Katalognummer	Højde	Bredde	Dybde	Materiale	Finish	Farve
CCFGL16	42.8mm	42.8mm	17.7mm	Plastik	Untreated	Gray
CCFGL15	42.8mm	42.8mm	17.7mm	Plastik	Untreated	Gray

ADVARSEL

nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.



Vores kraftfulde portefølje af mærker:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE