


Tilsluttet Kabelindgang Indenfor, CCFI



CCFI-serien er et hurtigt, sikkert og alsidigt modulært kabelindføringssystem, der har sikre tætninger og trækafastning til formonterede og usamlede kabler med eller uden stik.

INDUSTRISTANDARDS

UL 508A Component Recognized; File No. E61997

UL94 V-0 Flammability

NEMA Type 1, 12, 4X (indoor only)

CE

IP66

FUNKTIONER

Levering inkluderer: Ramme + indlæg til CCFGS

Beskrivelse: CCFI-kabelindføring er hurtig og nem at montere. Den er lavet af en robust glasfiberforstærket plast. Med en IP 66-klassificering er skumforseglingen med til at sikre en optimal tætning. Systemet leveres forberedt med indlæg, der passer til små tyller (CCFGS). CCFG-tyller skal bestilles separat. CCFD-delere kan købes separat, hvis en anden konfiguration er nødvendig.

Overfladebehandling: Sort

Brændbarhed: UL94 V-0

Materiale: Polyamid 6.6 / TPE

Pakke størrelse: 1 stk.

Tæthedsgrad: IP 66, NEMA 1, 4x, 12 (kun indendørs brug)

Temperaturområde: -40°C til +120°C

Grommets sold separately

Alternate inlays/dividers for different grommet configurations sold separately

SPECIFIKATIONER

Table 1/1

Katalognummer	Antal kabelindføringer	Cutout Size	Højde	Bredde	Dybde	Materiale
CCFI816	8	91 x 46mm	126mm	70mm	19.6mm	Plastik
CCFI14	6	46 x 46mm	81mm	70mm	19.6mm	Plastik
CCFI1024	10	113 x 46mm	153mm	70mm	19.6mm	Plastik
CCFI610	6	113 x 46mm	106mm	70mm	19.6mm	Plastik

ADVARSEL

nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.



Vores kraftfulde portefølje af mærker:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE