


Tilslutnings samleskinne støtte, W060

Samleskinnebeslag med integrerede terminaler.



FUNKTIONER

Beskrivelse: Tilslutnings samleskinne støtte med integreret klemkasse (1.5 - 16 mm²) til indføring eller til udboring af samleskinnen med interne skruehuller. Kan også anvendes som center støtte.

Nominel spænding: 690 V.

Nominel strøm: 63 A.

Nominel frekvens: 50/60 Hz.

Nominel isolationsspænding U_i : 1000 V.

Nominel overspænding U_{imp} : 6 kV.

Kortslutningsmodstand: 14 kA (maks. 400 mm afstand mellem støtter).

Effektfordeling 80% af nominel strøm: 0.5 W.

Dimensioner: 20 × 202 × 87 mm.

Pakke størrelse: 10 stk.

SPECIFIKATIONER

Table 1/1						
Katalognummer	Højde	Bredde	Dybde	Materiale	Finish	Farve
01484	20mm	202mm	87mm	Plastik	Textured	Gray

ADVARSEL

nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.



Vores kraftfulde portefølje af mærker:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE