

Forbindelsesklemkasseplade, W060



Forbindelsesterminalplade til mange forskellige ledertyper.

INDUSTRISTANDARDS

UL

CSA

GL

FUNKTIONER

Beskrivelse: Forbindelsesklemkasseplade, 3-polet, med dækselhætte.

For samleskinner: 12, 15, 20, 25, 30 × 5, 10.

Nominel spænding: 690 V.

Nominel maksimal modstandsstrøm, I_{pk} maks: 40.5 kA (01240), 56.3 kA (01243).

Pakke størrelse: 1 stk.

Godkendelser: CSA, UL, GL.

SPECIFIKATIONER

Table 1/1						
Katalognummer	Højde	Bredde	Dybde	Materiale	Finish	Farve
01240	54mm	25mm	32mm	Plastik	Textured	Light Gray
01243	81mm	25mm	32mm	Plastik	Textured	Light Gray

ADVARSEL

nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.



Vores kraftfulde portefølje af mærker:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE