


Konsolsystem, MPC



Dette kombinerbare lakeret stål-konsolsystem, MPC, har en IP 55/56-beskyttelsesgrad. Det omfatter tre udskiftelige sektioner, top, pult og bund. Systemet er meget fleksibelt, og de forskellige kombinationsmuligheder kan opfylde mange krav til design. Det ergonomiske design af top- og pultenheder giver nem installation og adgang til HMI-udstyr og øger tilgængelig monteringsplads. Rustfri stålpaneler kan anvendes som et alternativ til dele af konsollen, hvis den udsættes for kemiske stoffer osv.

INDUSTRISTANDARDE

UL 508A Listed; Type 12, 13, 4; File No. E92044

cUL C22.2 No. 14-13; Type 12, 13, 4; File No. E92044

IEC 61439

CE, UK CA, UL, EAC

IP

FUNKTIONER

Materiale: Krop og dør: 1,5 mm lakeret stål. Bagpanel 1,5 mm lakeret stål. Bundplader: 1,2 mm galvaniseret stål. Monteringsplade: 2,5 mm galvaniseret stål.

Krop: Bukket og sømsvejset. Konsolkonstruktion omfatter en base, der giver en afstand mellem gulvet og den nederste del af døren/e, der fungerer som en integreret sokkel.

Døre og paneler: Enkelt foldet overflade monteret med hængsler, der tillader venstre og højre åbning til bunddøren. Topsektion og skrivebordspaneler holdes åbne af selvindgreb/selvudløsende mekaniske panelstag. Skjulte hængsler, der tillader 90° åbning på skrivebordet. Dobbelt dør på 1200 og 1600 mm brede bundenheder.

Monteringsplade: Standard monteringsplade i basisenhed. Fastgøres ved at fastgøre beslag på C-skinne, top og bund, til dybdejustering. Valgfri i skrivebords- og topsektionsenheder.

Lås: Dobbelt-bit 3 mm låse til topsektion og skrivebordsenhed. Dobbelt-bit 3 mm låse til toppanel. Andre muligheder tilgængelige. Se afsnittet om vægmontering.

Kabeladgang: Bundåbning i baseenhed for kabeladgang. Bundplader til kabelforskrumning leveres som standard.

Jordforbindelse: M8 gevindbolte på karrosserier, døre og bagpaneler.

Overfladebehandling: Pulverlak RAL 7035 med struktureret overflade.

Beskyttelse: Enkelt dør IP 66 | TYPE 4X, 12, 13 | IK 10. Døbbeltdør IP 55 | TYPE 4X, 12, 13 | IK 10

Levering: Basisenheden er som standard forsynet med en monteringsplade. Skrivebords- og topsektionsenheder har monteringsplader som tilhører. Alle top- og bundåbninger kan lukkes ved at vælge den passende tilhørsplade. Der medfølger passende møtrikker og spændeskiver til de forskellige jordingsbolte.

Mounting plate: Standard mounting plate in base unit; fixed by fixing brackets on C rail, top and bottom, for depth adjustment; optional in desk and top section unit

SPECIFIKATIONER

Tykkelse: 1.5mm
Farve: Light Gray
Materiale: Lakeret Stål
Finish: Struktur Pulvermaling
Farvekode: RAL 7035

Table 1/1

Katalognummer	Højde	Bredde	Dybde	Monteringsplade inkluderet	Maksimal monteringsdybde	Type
MPC061R5	500mm	600mm	494mm	No		Top Section Unit
MPC062R5	250mm	600mm	985mm	No		Desk Unit
MPC063R5	700mm	600mm	500mm	Yes	470.5mm	Base Unit
MPC081R5	500mm	800mm	494mm	No		Top Section Unit
MPC082R5	250mm	800mm	985mm	No		Desk Unit
MPC083R5	700mm	800mm	500mm	Yes	470.5mm	Base Unit
MPC101R5	500mm	1000mm	494mm	No		Top Section Unit
MPC102R5	250mm	1000mm	985mm	No		Desk Unit
MPC103R5	700mm	1000mm	500mm	Yes	470.5mm	Base Unit
MPC121R5	500mm	1200mm	494mm	No		Top Section Unit
MPC122R5	250mm	1200mm	985mm	No		Desk Unit
MPC123R5	700mm	1200mm	500mm	Yes	470.5mm	Base Unit
MPC161R5	500mm	1600mm	494mm	No		Top Section Unit
MPC162R5	250mm	1600mm	985mm	No		Desk Unit
MPC163R5	700mm	1600mm	500mm	Yes	470.5mm	Base Unit

YDERLIGERE PRODUKTOPLYSNINGER

Bemærk: Kun konsoller med bredden 1200 og 1600 har dobbeltdøre.

ADVARSEL

nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.



Vores kraftfulde portefølje af mærker:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE