


Konsolsystem rustfrit stål, MPCS



Dette kombinerbare rustfrit stål-konsolsystem, MPCS, har en IP 55/IP 56-beskyttelsesgrad. Det omfatter tre udskiftelige sektioner, top, pult og bund. Systemet er meget fleksibelt, og de forskellige kombinationsmuligheder kan opfylde mange krav til design. Det ergonomiske design af top- og pultenheder giver nem installation og adgang til HMI-udstyr og øger tilgængelig monteringsplads. Denne konsol kan installeres i stort set ethvert miljø, afhængig af gradniveau.

INDUSTRISTANDARDS

UL 508A Listed; Type 12, 13, 4X; File No. E92044

cUL Listed per CSA C22.2 No. 14-13; Type 12, 13, 4X; File No. E92044

IEC 60529

CE, UK CA, UL, EAC

FUNKTIONER

Materiale: AISI 304L forsløbet rustfrit stål / AISI 316L (på anmodning) Krop og dør: 2 mm. Bagpanel: 1,5 mm. Bundplader: 1,5 mm. Monteringsplade: 2,5 mm galvaniseret stål.

Krop: Bukket og sømsvejset. Konsolkonstruktion omfatter en base, der giver en afstand mellem gulvet og den nederste del af døren/e, der fungerer som en integreret sokkel.

Døre og paneler: Enkelt foldet overflade monteret med hængsler, der tillader venstre og højre åbning til bunddøren. Topsektion og skrivebordspaneler holdes åbne af selvindgreb/selvudløsende mekaniske panelstag. Skjulte hængsler tillader 90° åbning på skrivebordet. Dobbeldøre på 1200 mm og 1600 mm brede bundenheder.

Monteringsplade: Standard i basisenhed. Fastgøres ved at fastgøre beslag på C-skinne, top og bund for dybdejustering. Valgfri i skrivebords- og topsektionsenheder.

Lås: Dobbelt-bit 3 mm låse til topsektion og skrivebordsenhed. Dobbelt-bit 3 mm låse til toppanel. Andre muligheder tilgængelige. Se afsnittet om vægmontering.

Kabeladgang: Bundåbning i baseenhed for kabeladgang. Bundplader til kabelforskrumning leveres som standard.

Jordforbindelse: M8 gevindbolte på karrosserier, døre og bagpaneler.

Overfladebehandling: 400 forsløbet rustfrit stål.

Beskyttelse: Enkelt dør IP 66 | TYPE 4X, 12, 13 | IK 10. Døbbeltdør IP 55 | TYPE 4X, 12, 13 | IK 10

Levering: Basisenheden er som standard forsynet med en monteringsplade. Skrivebords- og topsektionsenheder har monteringsplader som tilbehør. Alle top- og bundåbninger kan lukkes ved at vælge den passende tilbehørsplade. Der medfølger passende møtrikker og spændeskiver til de forskellige jordingsbolte.

SPECIFIKATIONER

Tykkelse: 2mm
Finish: Poleret

Table 1/1

Katalognummer	Højde	Bredde	Dybde	Materiale	Monteringsplade inkluderet	Maksimal monteringsdybde
MPCS061	500mm	600mm	494mm	Stainless Steel 304	No	
MPCS061-316	500mm	600mm	494mm	Rustfrit Stål 316L	No	
MPCS062-316	250mm	600mm	985mm	Rustfrit Stål 316L	No	
MPCS063	700mm	600mm	500mm	Stainless Steel 304	Yes	470.5mm
MPCS063-316	700mm	600mm	500mm	Rustfrit Stål 316L	Yes	470.5mm
MPCS081	500mm	800mm	494mm	Stainless Steel 304	No	
MPCS081-316	500mm	800mm	494mm	Rustfrit Stål 316L	No	
MPCS082	250mm	800mm	985mm	Stainless Steel 304	No	
MPCS082-316	250mm	800mm	985mm	Rustfrit Stål 316L	No	
MPCS083	700mm	800mm	500mm	Stainless Steel 304	Yes	470.5mm
MPCS083-316	700mm	800mm	500mm	Rustfrit Stål 316L	Yes	470.5mm
MPCS101	500mm	1000mm	494mm	Stainless Steel 304	No	
MPCS101-316	500mm	1000mm	494mm	Rustfrit Stål 316L	No	
MPCS102	250mm	1000mm	985mm	Stainless Steel 304	No	
MPCS102-316	250mm	1000mm	985mm	Rustfrit Stål 316L	No	
MPCS103	700mm	1000mm	500mm	Stainless Steel 304	Yes	470.5mm
MPCS103-316	700mm	1000mm	500mm	Rustfrit Stål 316L	Yes	470.5mm

Katalognummer	Højde	Bredde	Dybde	Materiale	Monteringsplade inkluderet	Maksimal monteringsdybde
MPCS121	500mm	1200mm	494mm	Stainless Steel 304	No	
MPCS121-316	500mm	1200mm	494mm	Rustfrit Stål 316L	No	
MPCS122	250mm	1200mm	985mm	Stainless Steel 304	No	
MPCS122-316	250mm	1200mm	985mm	Rustfrit Stål 316L	No	
MPCS123	700mm	1200mm	500mm	Stainless Steel 304	Yes	470.5mm
MPCS123-316	700mm	1200mm	500mm	Rustfrit Stål 316L	Yes	470.5mm
MPCS161	500mm	1600mm	494mm	Stainless Steel 304	No	
MPCS161-316	500mm	1600mm	494mm	Rustfrit Stål 316L	No	
MPCS162	250mm	1600mm	985mm	Stainless Steel 304	No	
MPCS162-316	250mm	1600mm	985mm	Rustfrit Stål 316L	No	
MPCS163	700mm	1600mm	500mm	Stainless Steel 304	Yes	470.5mm
MPCS163-316	700mm	1600mm	500mm	Rustfrit Stål 316L	Yes	470.5mm
MPCS062	250mm	600mm	985mm	Stainless Steel 304	No	

YDERLIGERE PRODUKTOPLYSNINGER

Bemærk: Kun konsoller med bredden 1200 og 1600 har dobbeltdøre. På forespørgsel:

ADVARSEL

nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.



Vores kraftfulde portefølje af mærker:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE